

ホコリ飛散防止シート

メーカーSG

- 1.シートにランナーが取付済みですので早く簡単に組立・解体が可能です。
- 2.突っ張りにてランナーを上部に固定するのでビス等のダメ穴補修が不要です。
- 3.巻物状で納品したシートをランナーに突っ張り棒を嵌め込んでそのまま伸ばしてください。
- 4.シートは防災製品で毒性審査済み。補強用の糸が十字方向に入っており強化されております。
- 5.突っ張り棒の高さは1,600～2,900mm及び1,980～4,900mmまで対応可能。
- 6.シートの両端にマジックテープを施しており容易に隣り合わせのシートとの目地固定が出来ます。
- 7.上部ランナー部と天井設置面にはスポンジシートを貼っており天井面をスリ傷などから守ります。



固定方法が突っ張り式なので
ダメ穴を残しません！
ランナーと天井接地面に
スポンジ養生付

シート・突っ張り棒共に再利用
が可能。
容易に転用できます！

シートの合わせ目をマジック
テープ固定するので囲い内へ
の出入りが容易です！

外側コーナー上部



コーナー専用材を使えば、角の仕舞いが更にキレイ。

内側から上部




ランナー内の任意の位置を突っ張れます。

	品名	シート(ランナー)巾×高さ 単位(mm)	重量(kg)	突っ張り棒使用本数
3m高さ用	HBS-1830	1800×3500	8.0	2
	HBS-1830F(チャック付)	1800×3500 (チャック出入口付)	8.0	2
	HBS-0930	900×3500	4.0	2
	HBS-0930F(チャック付)	900×3500 (チャック出入口付)	4.0	2
	HBS-4530	450×3500	2.0	1
	HBS-C-30(コーナー用)	900(450+450を蝶番固定)×3500	4.0	2
	突っ張り棒2.9	1600～3000高さ調整可能(当てゴム寸:60×85)	2.5	
5m高さ用	HBS-1850	1800×5000	9.5	2
	HBS-1850F(チャック付)	1800×5000 (チャック出入口付)	9.5	2
	HBS-0950	900×5000	4.8	2
	HBS-0950F(チャック付)	900×5000 (チャック出入口付)	4.8	2
	HBS-4550	450×5000	2.4	1
	HBS-C-50(コーナー用)	900(450+450を丁番固定)×5000	4.8	2
	突っ張り棒4.9	1950～5000高さ調整可能(当てゴム寸:60径)	2.0	


設置手順 / 3m高さ対応型用

二人作業でシート間仕切りを1分半で施工可能です。


下から突っ張り棒でランナーを押し上げるので、脚立作業が不要です。




- 1** シートを伸ばします。




- 2** 安全ロックピンを右(ロック)にし、縮めた状態でランナーに差し込みます。




- 3** 安全ロックピンを左(ロック解除)にし、天井までぴったりくっつけます。



- 4** 下ポールを右に回して、更にタイトに突っ張ります。



- 5** 安全ロックピンを右(ロック)にし、ロックします。



- 6** ホコリ飛散防止シート同士をマジックテープで隙間ができない様に貼り合わせます。

